

**Aguja trazadora, Ø D1: 4 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	358757 4
GTIN	4020772550479
Clase de artículo	38D

**Descripción****Ejecución:**

Cuanto mayor es la excentricidad  $L_2$ , mayor es la identificación. Regla sencilla para una escritura clara: Avance (mm/min)  $\times$  10 = velocidad de giro del cabezal (rpm).

Radio  $R_1$ : 1 mm

adecuado para: 358751

**Descripción técnica**

adecuado para	358751
Ø $D_1$	4 mm
Tipo	1560MLN
$L_1$	53,5 mm
$L_2$	0,1 mm
Radio $R_1$	1 mm