

**Aguja trazadora, Ø D1: 3 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	358759 3
GTIN	4020772000516
Clase de artículo	38D

Descripción**Ejecución:**

Cuanto mayor es la excentricidad L_2 , mayor es la identificación. Regla sencilla para una escritura clara: Avance (mm/min) \times 10 = velocidad de giro del cabezal (rpm).

Radio R_1 : 1 mm

adecuado para: 358752

Descripción técnica

adecuado para	358752
Ø D_1	3 mm
Tipo	1560MLN
L_1	53,5 mm
L_2	0,3 mm
Radio R_1	1 mm