

**Cono de sujeción plano, HSK-A 100 corto, Ø de sujeción D1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304397 32
GTIN	4045197709271
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	32 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	32
Ø exterior D	72 mm
Adaptador	HSK-A 100 corto
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1

Norma asiento	DIN 69882-4
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309890 32
Tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309880 32
Tornillo amarre de recambio Para plato con $\varnothing$ de sujeción D1 32 mm	309900 32