

**Garant****VC. T 160408, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	261374 HB7020
GTIN	4045197710895
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC. T 160408 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SS

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado