

Garant
KNUX 160410R, Clase: HB7020

Datos de pedido

Número de pedido	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160410R HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Radio angular	1 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Clase	HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado