


Garant
SNMG 120404, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120404 HB7020 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7020

Rompevirutas: SS

Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	SS
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	HB7020

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado