

Garant
TCMT 110204, Clase: HB7020


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260952 HB7020 |
| GTIN | 4045197710864 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

TCMT 110204 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Aplicación principal | P |
| Rompevirutas | SS |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Avance f | 0,05 - 0,2 mm/rev, |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 150 - 400 m/min |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Clase | HB7020 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | TCMT 110204 |
| Número de cambios/cortes | 3 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |