

**Garant**
**CCMT 120408, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Clase de artículo	21G

### Descripción

CCMT 120408 HB7020 Clase: HB7020  
 Rompevirutas: SS  
 Tolerancia: MF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Avance $f$	0,05 - 2,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado