


**Garant****CC. T 120404, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 120404 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SS  
Tolerancia: MF  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

## Descripción técnica

Avance $f$	0,05 - 2,5 mm/rev,
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado