



Llave de vaso de dos bocas articuladas, Ancho de llave: 10X11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	621405 10X11
GTIN	4045197717320
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa; anchos de llave con tolerancia estricta; 12 caras. Un resorte a presión incorporado mantiene las cabezas en las respectivas posiciones.

Cabezas orientables (ajustables hasta 200°).

Material:

Acero al cromovanadio, cromado, terminado en redonda

Longitud llave L: 202 mm

Ø cabeza D₁: 14,1 mm

Ø cabeza D₂: 16,7 mm

Descripción técnica

Anchura de llave ₂	11 mm
Longitud llave L	202 mm
Ø cabeza D ₁	14,1 mm
Anchura de llave ₁	10 mm
Ø cabeza D ₂	16,7 mm
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Tipo de producto	Llave de vaso

