

**Garant**
**VNMG 160408, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 251734 HB7020 |
| GTIN              | 4045197717108 |
| Clase de artículo | 21G           |

### Descripción

VNMG 160408 HB7020 Clase: HB7020  
 Rompevirutas: SS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

### Descripción técnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |
| Radio angular                                 | 0,8 mm                   |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 150 - 400 m/min          |
| Rompevirutas                                  | SS                       |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm               |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Avance $f$                                    | 0,08 - 0,4 mm/rev,       |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Clase                        | HB7020                          |
| Asignación fino/desbaste     | Acabado                         |
| Material de corte            | MD                              |
| Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408                     |
| Número de cambios/cortes     | 4                               |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |