

**Electroimán elevador, Máxima carga (plano): 300kg****Datos de pedido**

Número de pedido	085990 300
GTIN	2050001780126
Clase de artículo	08P

**Descripción****Ejecución:**

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).

Electroimán elevador totalmente encapsulado y ligero, con bloqueo de seguridad. Construcción sólida, encendido y apagado con marcha suave. Superficie de adhesión del electroimán con 2 polos longitudinales.

**Aplicación:**

Para el manejo y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.º 085990; 085980).

Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acerías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.

**Descripción técnica**

Grosor de pared del material mínimo plano	4 mm
Medida D	99 mm
Medida C	100 mm

Grosor de pared del material mínimo redondo	4 mm
Longitud máxima plano	2500 mm
Medida B	214 mm
Medida A	152 mm
Medida F	231 mm
Medida E	81 mm
Capacidad de carga máxima redondo	150 kg
Peso	10 kg
Ø máximo redondo	200 mm
Medida G	40 mm
Capacidad de carga máxima plano	300 kg
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Electroimán elevador