

Garant**VNMG 160404, Clase: HB7020**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 251732 HB7020 |
| GTIN | 4045197717092 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,3 - 2 mm |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Rompevirutas | SS |
| Aplicación principal | P |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 150 - 400 m/min |
| Avance f | 0,08 - 0,4 mm/rev, |
| Clase | HB7020 |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | VNMG 160404 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |