

**Electroimán elevador, Máxima carga (plano): 600kg****Datos de pedido**

Número de pedido	085990 600
GTIN	2050001780133
Clase de artículo	08P

**Descripción****Ejecución:**

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).

Electroimán elevador totalmente encapsulado y ligero, con bloqueo de seguridad. Construcción sólida, encendido y apagado con marcha suave. Superficie de adhesión del electroimán con 2 polos longitudinales.

**Aplicación:**

Para el manejo y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.º 085990; 085980).

Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acerías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.

**Descripción técnica**

Medida E	81 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo	6 mm
Medida D	99 mm

Medida C	120 mm
Capacidad de carga máxima plano	600 kg
Medida B	300 mm
Medida G	49 mm
Medida F	241 mm
Ø máximo redondo	270 mm
Peso	20 kg
Capacidad de carga máxima redondo	300 kg
Longitud máxima plano	2500 mm
Grosor de pared del material mínimo plano	6 mm
Medida A	246 mm
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Electroimán elevador