

Garant**Soporte para tronzar Eco con IKZ, Ø del mango d1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319132 20
GTIN	4045197716767
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Con tobera pulverizadora esférica especial regulable, para la refrigeración óptima del filo independientemente de profundidad de tronzado.
- La temperatura del filo principal, así como la del filo secundario, se reduce notablemente, y permite un aumento claro de la velocidad de corte.
- Soporte de tronzado rápido para lamas de tronzado.
- Sujeción de la lama mediante placa de sujeción.

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

Nota:

Tapón roscado para tobera pulverizadora esférica incluida. ¡Al utilizar lamas de tronzado convencionales se cierra el adaptador lateral para refrigerante con la lama! Bridas de sujeción adecuadas n.º 279840 2 y tornillos adecuados n.º 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.

Descripción técnica

adecuado para altura de lama	26 mm
L ₁	36 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20

Ø del mango d ₁	20 mm
L ₂	55 mm
Altura H ₁	47 mm
Altura H ₂	29 mm
Tipo de producto	VDI soporte de tronzado