

Garant

**Fresa de planear 45° corte a la izquierda, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
100/8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214205 100/8
GTIN	4045197717429
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	100 mm
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Longitud total L_{tot}	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø de perforación de asiento	32 mm
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x}$	113 mm
Número de filos Z	8
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7