

**Garant**
**VB.. T 110304, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

Número de pedido	261224 HB7020
GTIN	4045197717146
Clase de artículo	21G

### Descripción

VB.. T 110304 HB7020 Clase: HB7020  
 Rompevirutas: SM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SM
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado