

Garant

**Juego de avellanadores cónicos n.º 150152 con caja 90°, Sin revestimiento,
Cantidad de avellanadores: 6**

**Datos de pedido**

Número de pedido	150312 6
GTIN	4045197717115
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.

Práctico para montaje y talleres.

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Mango **adicionalmente con 3 superficies de apriete** para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	6
Número de filos Z	3

Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango de tres superficies de apriete con h9
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	27 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150152 11,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19 mm	150152 19
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8 mm	150152 8
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10 mm	150152 10
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15 mm	150152 15
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6 mm	150152 6