

Garant**Kit de reequipamiento Eco, Anchura del mango b: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317900 20
GTIN	4045197716712
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Para adaptador para refrigerante al soporte de torneado y soporte para tronzar sistema Eco.
- Adecuado para portaherramientas de cambio rápido AXA n.º 318100 y soporte intercambiable PARAT n.º 316120 – 316160.
- La alimentación se realiza a través de un empalme de manguera a la izquierda, derecha o por detrás.

Suministro:

Incluye tapones roscados y acoplamiento rápido (G 1/8 pulgada) para empalme de manguera con \varnothing exterior de 6 mm. Longitud del empalme 17,4 mm.

Descripción técnica

Altura del mango H ₁	20 mm
Longitud L ₂	25 mm
Longitud total L ₁	94 mm
Altura total H	25 mm
Anchura del mango b	20 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para cuchillas

