

HOLEX
Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 12

Datos de pedido

Número de pedido	232240 12
GTIN	4045197717726
Clase de artículo	22G

Descripción
Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.
Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L_1 : 18,8 mm

\varnothing de mango D_s : 20 mm

Longitud del mango L_s : 50 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
\varnothing de mango D_s	20 mm
Longitud útil L_1	18,8 mm
Tornillos de amarre	232990 TX7
Longitud del mango L_s	50 mm
Número de filos Z	2

Ejecución	1,5 × D
Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX7	232990 TX7
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6