

HOLEX
Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 13

Datos de pedido

Número de pedido	232240 13
GTIN	4045197717733
Clase de artículo	22G

Descripción
Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.
Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L_1 : 26 mm

\varnothing de mango D_s : 20 mm

Longitud del mango L_s : 50 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX8

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX8
Intervalo $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
\varnothing de mango D_s	20 mm
Longitud útil L_1	26 mm
Longitud del mango L_s	50 mm
Número de filos Z	2

Ejecución	1,5 × D
Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8	232990 TX8
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3