



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 18



Datos de pedido

Número de pedido	232240 18
GTIN	4045197717740
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Longitud útil L_1 : 36 mm

\varnothing de mango D_s : 25 mm

Longitud del mango L_s : 56 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX9

Descripción técnica

\varnothing de mango D_s	25 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Longitud útil L_1	36 mm
Tornillos de amarre	232990 TX9
Longitud del mango L_s	56 mm
Número de filos Z	2

Ejecución	1,5 × D
Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9