



## Inserto de broca con agudizado HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 62mm



### Datos de pedido

Número de pedido	232286 62
GTIN	4045197717696
Clase de artículo	22F

### Descripción

#### Ejecución:

Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.

Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

#### Nota:

Otros tamaños, versión con fillos MDI y fillos de 180°, disponibles a petición.

### Descripción técnica

Ø D	62 mm
para elemento base tipo	48
Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm/rev,
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	1
Recubrimiento	TiAlN
Ángulo de punta	132 grados
Clase	TiAlN
Material de corte	HSS E PM

Número de filos Z	2
Tipo de producto	Placa de corte para taladrado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	200 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	65 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	55 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	140 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		