



## Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 25



### Datos de pedido

Número de pedido	232240 25
GTIN	4045197717757
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.  
Con refrigeración interior.

#### Recta ranurada.

#### Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Longitud útil  $L_1$ : 52,5 mm

$\varnothing$  de mango  $D_s$ : 32 mm

Longitud del mango  $L_s$ : 60 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX15

### Descripción técnica

Longitud útil $L_1$	52,5 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	32 mm
Tornillos de amarre	232990 TX15
Intervalo $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Longitud del mango $L_s$	60 mm
Número de filos Z	2

Ejecución	1,5 × D
Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600