



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	232256 13
GTIN	4045197717795
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 10% y los valores v_c en un 30%.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z : 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L_1 : 156 mm

\varnothing de mango D_s : 20 mm

Longitud del mango L_s : 50 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX8

Descripción técnica

Longitud útil L_1	156 mm
\varnothing de mango D_s	20 mm
Tornillos de amarre	232990 TX8
Intervalo $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Longitud del mango L_s	50 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	12×D
Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

AccesoriosDestornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
1,3 Nm

211750 1,3

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8

232990 TX8