

SWISS TOOLS

**Vástago de barra de mandrinar, HSK-T, Ø de vástago/ Ø D – medida A:  
40/25-90mm****Datos de pedido**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 320102 40/25-90 |
| GTIN              | 2050001773050   |
| Clase de artículo | 36D             |

**Descripción****Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

**Aplicación:**

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

**Nota:**

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

**Descripción técnica**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud de voladizo medida A | 90 mm                             |
| Ø de mango                    | 40 mm                             |
| Ø D                           | 25 mm                             |
| Adaptador                     | HSK-T                             |
| Norma asiento                 | ISO 12164-3                       |
| Refrigeración interior        | sí                                |
| Tipo de producto              | Cuerpo de base barra de mandrinar |

