



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 18



Datos de pedido

Número de pedido	232256 18
GTIN	4045197717801
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 10% y los valores v_c en un 30%.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z : 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Longitud útil L_1 : 288 mm

\varnothing de mango D_s : 25 mm

Longitud del mango L_s : 56 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX9

Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
\varnothing de mango D_s	25 mm
Longitud útil L_1	288 mm
Tornillos de amarre	232990 TX9
Longitud del mango L_s	56 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	12×D
Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
---	------------

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
--	------------

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
---	------------
