



## Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	232257 12
GTIN	4045197717849
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

**Recta ranurada.**

#### Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º

**343000-343530.**

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 18,8 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX7

### Descripción técnica

Longitud útil L <sub>1</sub>	18,8 mm
Tornillos de amarre	232990 TX7
Intervalo Ø D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX7	232990 TX7