

HOLEX
Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 36

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 232240 36 |
| GTIN | 4045197717764 |
| Clase de artículo | 22G |

Descripción
Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Recta ranurada.
Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 36 - 47 mm

Longitud útil L₁: 70,5 mm

Ø de mango D_s: 40 mm

Longitud del mango L_s: 70 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Longitud útil L ₁ | 70,5 mm |
| Ø de mango D _s | 40 mm |
| Tornillos de amarre | 232990 TX20 |
| Intervalo Ø D _c | 36 - 47 mm |
| Longitud del mango L _s | 70 mm |
| Número de filos Z | 2 |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Ejecución | 1,5 × D |
| Mango | ISO 9766 |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm | 659874 50 |
| Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX20 | 232990 TX20 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659906 1600 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20 | 674248 TX20 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659957 1600 |