



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	232257 13
GTIN	4045197717856
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L₁: 26 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX8

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	26 mm
Intervalo Ø D _c	13 - 17,5 mm
Tornillos de amarre	232990 TX8
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8	232990 TX8
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3