

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/12 mm



Datos de pedido

Número de pedido	260013 25/12
GTIN	2050001912206
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para HSK-T y cuerpos de base PSC. Refrigeración óptima gracias a boquillas de refrigeración de alta presión orientadas.

Idóneo para :

Cuerpo de base barra de mandrinar **n.º 320102; 320103; 320407; 320408.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähditys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Interfaz/punto separación: 25 mm

Código ISO cabezal de corte: SCLCR/L

Plaquita de corte adecuada: CC.. 1204..

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 32 mm

Desplazamiento central: 17 mm

Longitud total: 35 mm

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Desplazamiento central	17 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	32 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR/L
Interfaz/punto separación	25 mm
Piezas de recambio	320620_2
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø de mango	25 mm
Longitud total	35 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo Torx n.º 2 Tipo 2	320620 2
----------------------------	----------