



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 18



Datos de pedido

Número de pedido	232257 18
GTIN	4045197717863
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 18 - 24 mm

Longitud útil L₁: 36 mm

Cono Morse CM tamaño: 3

Tornillos de amarre: 232990 TX9

Descripción técnica

Intervalo Ø D _c	18 - 24 mm
Tornillos de amarre	232990 TX9
Longitud útil L ₁	36 mm
Cono Morse CM tamaño	3
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2