



## Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 25



### Datos de pedido

Número de pedido	232257 25
GTIN	4045197717870
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

#### Recta ranurada.

#### Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

#### 343000-343530.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 52,5 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX15

### Descripción técnica

Intervalo Ø D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	52,5 mm
Tornillos de amarre	232990 TX15
Cono Morse CM tamaño	4
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600