



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 36



Datos de pedido

Número de pedido	232257 36
GTIN	4045197717887
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 36 - 47 mm

Longitud útil L₁: 70,5 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

Intervalo Ø D _c	36 - 47 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Longitud útil L ₁	70,5 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX20	232990 TX20
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600