

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/16mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Calzo	269005 7
Código ISO Soporte	STGCR/L 2525M16
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	23 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 18	269028 18
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 7	269005 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500