

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 7
Tamaño de placa	16 mm
Código ISO Soporte	STGCR/L 2020K16
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 18	269028 18
Calzo Tipo 7	269005 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500