

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud de la cabeza L_1	50 mm
Código ISO Soporte	A20Q SVVCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de cuello L_4	13,9 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	14 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Profundidad útil T	9,5 mm
Ø de mango D_5	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500