

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	62,5 mm
Anchura de cuello L ₄	19,5 mm
Código ISO Soporte	A25R SVVCR/L16
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L ₃	20 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	34 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Profundidad útil T	13 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500