

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
20/16mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260907 20/16  |
| GTIN              | 4045197713292 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>    | 22 mm                          |
| Tamaño del mango                        | 20 mm                          |
| Tamaño de placa                         | 16 mm                          |
| Código ISO Soporte                      | STGCR/L 2020K16                |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2                       |
| Plaquita de corte adecuada              | TC.. 16T3..                    |
| Anchura de función L <sub>4</sub>       | 25 mm                          |
| Tornillo para calzo                     | 269013 2                       |
| Calzo                                   | 269005 7                       |
| Longitud total L                        | 125 mm                         |
| Norma                                   | DIN ISO 5610                   |
| Tipo de boca                            | izquierda                      |
| Refrigeración interior                  | no                             |
| Ángulo de ajuste κ                      | 90 grados                      |
| Aplicación                              | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación                              | Torneado longitudinal exterior |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Aplicación       | Refrentado                     |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

---

## Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 18  | 269028 18   |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15                             | 674248 TX15 |
| Calzo Tipo 7  | 269005 7    |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500  |