

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A20Q SVVCR/L11
Longitud de la cabeza L ₁	50 mm
Anchura de cuello L ₄	13,9 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Desplazamiento central L ₃	14 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L ₂	19 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Profundidad útil T	9,5 mm
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500