

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	23 mm
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Código ISO Soporte	A16M SVVCR/L11
Desplazamiento central L_3	14 mm
Anchura de cuello L_4	11,9 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L_2	15,5 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Profundidad útil T	9,5 mm
Ø de mango D_5	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500