

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L_4	20 mm
Código ISO Soporte	STGCR/L 1616H16
Longitud de la cabeza L_1	22 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	16 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 7
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 18	269028 18
Calzo Tipo 7	269005 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500