

**Garant**
**TN. G 160408, Clase: HB725**


### Datos de pedido

Número de pedido	251544 HB725
GTIN	4045197713421
Clase de artículo	21G

### Descripción

TN. G 160408 HB725 Clase: HB725

Rompevirutas: UM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Avance $f$	0,2 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Rompevirutas	UM
Aplicación principal	UNI

Clase	HB725
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TN. G 160408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado