



Armario ropero con base y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 2



Datos de pedido

Número de pedido	949601 2
GTIN	4062406082048
Clase de artículo	92S

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

Sistema de ventilación: La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altura: 1800 mm
 Anchura: 610 mm
 Profundidad: 500 mm
 Anchura útil por departamento: 220 mm
 Profundidad útil por departamento: 465 mm
 Altura útil por departamento ropa: 1270 mm

Descripción técnica

Norma	DIN 4547
Letrero para el nombre	no
Peso	43 kg
Ranura de ventilación puerta	sí
Número de departamentos	2
Número de estantes fijos	1
Anchura útil por departamento	220 mm
Número de barras para ropa	1
Cubierta inclinada	no
Altura	1800 mm
Barnizado especial posible	no
Altura útil por departamento ropa	1270 mm
Modelo cerradura	Cerradura de pasador cilíndrico
Altura útil por percha	345 mm
Profundidad	500 mm
Modelo estructura inferior	Base
Profundidad útil por departamento	465 mm
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Profundidad de estante	465 mm
Anchura	610 mm
Anchura estante	220 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados

Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1
Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Spiegel Tipo 1	949770 1
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300