



## Armario ropero con base y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	949601 3
GTIN	4062406082055
Clase de artículo	92S

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

**Ejecución:**

Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

**Sistema de ventilación:** La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

**Norma:**

**DIN 4547**

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

**Nota:**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altura: 1800 mm  
Anchura: 900 mm  
Profundidad: 500 mm  
Anchura útil por departamento: 220 mm  
Profundidad útil por departamento: 465 mm  
Altura útil por departamento ropa: 1270 mm

## Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Modelo cerradura	Cerradura de pasador cilíndrico
Número de departamentos	3
Altura	1800 mm
Modelo estructura inferior	Base
Peso	64 kg
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Profundidad útil por departamento	465 mm
Altura útil por departamento ropa	1270 mm
Número de estantes fijos	1
Norma	DIN 4547
Ranura de ventilación puerta	sí
Altura útil por percha	345 mm
Profundidad de estante	465 mm
Número de barras para ropa	1
Cubierta inclinada	no
Barnizado especial posible	no
Anchura	900 mm
Anchura útil por departamento	220 mm
Anchura estante	220 mm
Letrero para el nombre	no
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados

Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

---

## Accesorios

Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Spiegel Tipo 1	949770 1
Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1