



Armario ropero con base y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2



Datos de pedido

Número de pedido	949602 2
GTIN	4062406082079
Clase de artículo	92S

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Sistema de ventilación: La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altura: 1800 mm

Anchura: 610 mm

Profundidad: 500 mm

Anchura útil por departamento: 220 mm

Profundidad útil por departamento: 465 mm

Altura útil por departamento ropa: 1270 mm

Descripción técnica

Profundidad de estante	465 mm
Anchura	610 mm
para candado	sí
Barnizado especial posible	no
Número de estantes fijos	1
Peso	43 kg
Altura	1800 mm
Altura útil por departamento ropa	1270 mm
Ranura de ventilación puerta	sí
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Norma	DIN 4547
Altura útil por percha	345 mm
Letrero para el nombre	no
Anchura estante	220 mm
Profundidad	500 mm
Profundidad útil por departamento	465 mm
Anchura útil por departamento	220 mm
Modelo estructura inferior	Base
Número de departamentos	2
Número de barras para ropa	1
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza

Cubierta inclinada	no
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Spiegel Tipo 1	949770 1
Candado galvanizado bloqueo diferente Tipo 40	085822 40
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1
Kleiderbügel pieza 1	949775 1