



Armario ropero con patas de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2



Datos de pedido

Número de pedido

949604 2

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Sistema de ventilación: La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

para candado	sí
Barnizado especial posible	no
Número de estantes fijos	1
Anchura útil por departamento	220 mm
Anchura estante	220 mm
Profundidad	500 mm
Profundidad de estante	465 mm
Número de departamentos	2
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Ranura de ventilación puerta	sí
Profundidad útil por departamento	465 mm
Número de barras para ropa	1
Anchura	610 mm
Altura útil por percha	345 mm
Altura	1800 mm
Peso	43 kg
Altura útil por departamento ropa	1270 mm
Norma	DIN 4547
Modelo estructura inferior	Pies de plástico
Cubierta inclinada	no
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Letrero para el nombre	no
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1