

**HOLEX****Armario ropero con base y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 4****Datos de pedido**

Número de pedido

949602 4

GTIN

Clase de artículo

92S

**Descripción****Ejecución:**

Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

**Sistema de ventilación:** La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

**Norma:****DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

**Nota:**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Altura                            | 1800 mm                         |
| Número de departamentos           | 4                               |
| Barnizado especial posible        | no                              |
| Número de estantes fijos          | 1                               |
| Profundidad                       | 500 mm                          |
| Letrero para el nombre            | no                              |
| Modelo estructura inferior        | Base                            |
| Peso                              | 77 kg                           |
| para candado                      | sí                              |
| Modelo cerradura                  | Cierre de falleba de seguridad  |
| Anchura útil por departamento     | 220 mm                          |
| Profundidad útil por departamento | 465 mm                          |
| Altura útil por percha            | 345 mm                          |
| Cubierta inclinada                | no                              |
| Norma                             | DIN 4547                        |
| Altura útil por departamento ropa | 1270 mm                         |
| Anchura                           | 1190 mm                         |
| Frontales del armario             | Puerta batiente de chapa maciza |
| Número de barras para ropa        | 1                               |
| Ranura de ventilación puerta      | sí                              |
| Profundidad de estante            | 465 mm                          |
| para candado con Ø del arco hasta | 6 mm                            |
| Anchura estante                   | 220 mm                          |
| Grosor material                   | 0,8 mm                          |
| Ángulo de apertura de la puerta   | 110 grados                      |
| Selección del color               | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005    |
| Tipo de producto                  | Armario ropero                  |

---

**Accesorios**

|  |           |
|--|-----------|
| Kleiderbügel pieza 10  | 949775 10 |
| Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm | 085875 40 |
| Kleiderbügel pieza 1   | 949775 1  |