



Armario ropero con patas de plástico y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 4



Datos de pedido

Número de pedido

949603 4

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

Sistema de ventilación: La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura útil por departamento ropa	1270 mm
Norma	DIN 4547
Barnizado especial posible	no
Altura útil por percha	345 mm
Profundidad	500 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Profundidad de estante	465 mm
Anchura estante	220 mm
Cubierta inclinada	no
Ranura de ventilación puerta	sí
Altura	1800 mm
Número de estantes fijos	1
Letrero para el nombre	no
Profundidad útil por departamento	465 mm
Modelo cerradura	Cerradura de pasador cilíndrico
Número de barras para ropa	1
Modelo estructura inferior	Pies de plástico
Número de departamentos	4
Anchura útil por departamento	220 mm
Anchura	1190 mm
Peso	77 kg
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1
Spiegel Tipo 1	949770 1
Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300