



## Armario ropero con cubierta inclinada, base y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 3



### Datos de pedido

Número de pedido

949621 3

GTIN

Clase de artículo

92S

### Descripción

#### Ejecución:

El cuerpo dispone de una cubierta inclinada que evita la colocación de objetos. Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

#### Norma:

**DIN 4547**

#### Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

#### Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

### Descripción técnica

Anchura útil por departamento	220 mm
Ranura de ventilación puerta	sí
Altura detrás	2000 mm
para candado	sí
Anchura estante	220 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Número de departamentos	3
adecuado para casco integral	sí
Cubierta inclinada	sí
Profundidad útil por departamento	465 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Modelo estructura inferior	Base
Profundidad	500 mm
Número de barras para ropa	1
Número de estantes fijos	1
Peso	70 kg
Altura delante	1800 mm
Norma	DIN 4547
Altura útil por percha con cubierta inclinada	360 - 530 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Anchura	900 mm
Profundidad de estante	465 mm
Barnizado especial posible	no
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

---

**Accesorios**

Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Kleiderbügel pieza 1	949775 1